

**Garant****Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 80/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213890 80/6
GTIN	4045197666543
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Planska glodača glava 45° s nejednakom podjelom za miran rad. Precizno ležište izmjenjivih pločica zahvaljujući specijalnim podložnim pločicama od tvrdog metala.

**Tehnički opis**

Stezni vijak za podlošku	219861 (TX8)
Ø prihvatne rupe	27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1203..
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	50 mm
Ø reza $D_c$	80 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločic	219862 (25IP; 6 Nm)
Podložna pločica	219860
maksimalni vanjski Ø $D_{maks}$	93 mm

Broj oštrica Z	6
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

---

## Pribor

Stezni vijak	219862
Podložna pločica od tvrdog metala	219860
Stezni vijak	219861