

Garant**SPKN 1203 EDSR, HB7535, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213540 INOX
GTIN	4045197319333
Razred artikla	21A

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,17 mm
Tip	INOX
Debljina pločica	3,18 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SPKN 1203 EDSR
Vrsta	HB7535
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
--	--------------	-------	---------

Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	400 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	50 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		