

Garant**SPUN 120308 E, HU7730, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213450 ST1400
GTIN	4045197319258
Razred artikla	21A

OpisSPUN 120308 E ST1400 Posmak f_z po zubu: 0,18 mm**Tehnički opis**

Posmak f_z po zubu	0,18 mm
Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SPUN 120308 E
Vrsta	HU7730
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
--	--------------	-------	---------

Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		