

**Garant****SECN 1203 AFSN, HB7735, tip: ST1400**

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213950 ST1400
GTIN	4045197319418
Razred artikla	21A

### Opis

**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \text{ maks}} = 3,5$  mm.Posmak  $f_z$  po zubu: 0,19 mm

### Tehnički opis

Posmak $f_z$ po zubu	0,19 mm
Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SECN 1203 AFSN
Vrsta	HB7735
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	290 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	105 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	105 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		