

Garant**Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 125/7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213890 125/7
GTIN	4045197666567
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Planska glodača glava 45° s nejednakom podjelom za miran rad. Precizno ležište izmjenjivih pločica zahvaljujući specijalnim podložnim pločicama od tvrdog metala.

Tehnički opis

maksimalni vanjski Ø D _{maks}	138 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1203..
Podložna pločica	219860
Ø prihvatne rupe	40 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločic	219862 (25IP; 6 Nm)
Stezni vijak za podlošku	219861 (TX8)
Ø reza D _c	125 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	63 mm

Broj oštrica Z	7
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Podložna pločica od tvrdog metala	219860
Stezni vijak	219861
Stezni vijak	219862