

**Garant**
**Natražni upuštač 180 °, maks. Ø upuštanja D: 20mm**


## Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 217180 20     |
| GTIN           | 4045197196910 |
| Razred artikla | 210           |

## Opis

### Izvedba:

**S jednom reznom oštricom (z = 1).**

### Napomena:

Dimenzija e = programska dimenzija (informacija se nalazi na kraju stranice). GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s bitom br. **674252 vel. 8IP**.

## Tehnički opis

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Vijak za izmjenjivu pločicu           | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø vijenca $d_1$                       | 25 mm                  |
| Broj oštrica Z                        | 1                      |
| Duljina izboja $L_1$                  | 67 mm                  |
| $L_2$                                 | 52 mm                  |
| Izvedba drške                         | Whistle Notch          |
| Minimalni Ø $d_{min}$                 | 13 mm                  |
| Ø upuštanja D                         | 20 mm                  |
| Ø drške $D_s$ h6                      | 20 mm                  |
| Programska dimenzija e                | 3,8 mm                 |
| $L_3$                                 | 45 mm                  |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 260142                 |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Unutarnje hlađenje | da        |
| Ukupna duljina     | 117 mm    |
| Izmjena alata      | PowerCard |
| Vrsta proizvoda    | Upuštači  |

---

**Pribor**

|   |            |
|---|------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP    | 674252 8IP |
| Stezni vijak Tip 1  | 219795 1   |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm | 211750 1,2 |