

Garant**CPMT 05T104 T, HB7035, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217185 UNI
GTIN	4045197321701
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Primjena samo s natražnim upuštačem art. 217180 vel. 15.

Tehnički opis

Tip	UNI
Posmak f	0,1 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CPMT 05T104 T
Vrsta	HB7035
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	100 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	80 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	75 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	75 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	75 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	65 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
GG(G)	prikladno	100 m/min	K
CuZn	prikladno	90 m/min	N
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		