

Garant**Natražni upuštač 180 °, maks. Ø upuštanja D: 53mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 217180 53 |
| GTIN | 4045197465719 |
| Razred artikla | 210 |

Opis

Izvedba:

S jednom reznom oštricom (z = 1).

Napomena:

Dimenzija e = programska dimenzija (informacija se nalazi na kraju stranice). GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,5** koristiti s bitom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------|
| Ø drške D _s h6 | 40 mm |
| Duljina izboja L ₁ | 140 mm |
| Minimalni Ø d _{min} | 36 mm |
| Izvedba drške | Weldon |
| Broj oštrica Z | 1 |
| Ø upuštanja D | 53 mm |
| Programska dimenzija e | 9,05 mm |
| L ₃ | 110 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219848 (20IP; 5,5 Nm) |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | 260158 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Ukupna duljina | 210 mm |

| | |
|-----------------|-----------|
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Upuštači |

Pribor

| | |
|--|--------|
| Stezni vijak | 219945 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni | 219848 |