

Garant**Natražni upuštač 180 °, maks. Ø upuštanja D: 36mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217180 36
GTIN	4045197281258
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

S jednom reznom oštricom (z = 1).

Napomena:

Dimenzija e = programska dimenzija (informacija se nalazi na kraju stranice). GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s bitom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Programska dimenzija e	7,05 mm
Izvedba drške	Whistle Notch
Vijak za izmjenjivu pločicu	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Duljina izboja L ₁	113 mm
Ø drške D _s h6	32 mm
Minimalni Ø d _{min}	23 mm
L ₂	93 mm
L ₃	85 mm
Ø upuštanja D	36 mm
Broj oštrica Z	1
Ø vijenca d ₁	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260150

Unutarnje hlađenje	da
Ukupna duljina	173 mm
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Stezni vijak	219844
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP