

Garant**Planska glodača glava 45°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214395 20/3
GTIN	4045197221629
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenu silu rezanja.

Prednost:**Najviša produktivnost zahvaljujući:**

- **Najveća brzina rezanja.**
- **Najveći posmaci.**
- **Kratko vrijeme obrade.**

Napomena:

GARANT omoment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,5** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	90 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 0903
Duljina izboja L_1	40 mm
maksimalni vanjski Ø D_{maks}	28,2 mm
Ø reza D_c	20 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø drške D_s h6	20 mm
Broj oštrica Z	3

Kut uranjanja α_{maks}	1,64 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	48 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	17,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	54 mm
Interpolacija a_p	1,5 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219809
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,5 Nm	211750 1,5