

Garant**SEHT 1204 AFTN, CU7725, tip: ST500**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214240 ST500
GTIN	4045197319494
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 3,5 \text{ mm}$.Posmak f_z po zubu: 0,19 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,19 mm
Tip	ST500
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEHT 1204 AFTN
Vrsta	CU7725
Rezni materijal	Cermet
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	450 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	350 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	190 m/min	M
suho	prikladno		