

Garant**Planska glodača glava 45°, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214395 25/4
GTIN	4045197221643
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenu silu rezanja.

Prednost:**Najviša produktivnost zahvaljujući:**

- **Najveća brzina rezanja.**
- **Najveći posmaci.**
- **Kratko vrijeme obrade.**

Napomena:

GARANT omoment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,5** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø drške D _s h6	25 mm
Duljina izboja L ₁	44 mm
Ø reza D _c	25 mm
maksimalni vanjski Ø D _{maks}	33,2 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 0903
Ukupna duljina L _{ukupno}	100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Broj oštrica Z	4

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	58 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	64 mm
Kut uranjanja α_{\max}	1,27 mm
Interpolacija a_p	1,5 mm
Max duljina uranjanja L za α_{\max}	22,5 mm
$\varnothing D_3$	33 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,5 Nm	211750 1,5
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219809
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP