



Kutna glodača glava 90° MECX, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 20/5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	20 mm
Ø drške D_s h6	20 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	81 mm
Ø reza D_c	20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229707 (T6; 0,45 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 0703
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Broj oštrica Z	5
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	16 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	38 mm
Interpolacija Ø D_{min}	37 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,72 stupanj
Ø D_3	17 mm

Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229707
--------------	--------