



Kutna glodača glava 90° MEC11T, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 30/4Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227300 30/4L
GTIN	4960664396122
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Tehnički opis

Ø reza D_c	30 mm
Duljina izboja L_1	32 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	10 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	130 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø drške D_s h6	25 mm
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	23 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	58 mm
Interpolacija Ø D_{min}	54 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,5 stupanj
Ø D_3	24 mm

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------