


**BDMT 070302 ER-JT, PR1210, tip: GG**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227155 GG
GTIN	4960664622573
Razred artikla	25A

**Opis**
**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$ . Točno  $90^\circ$  do  $a_p = 4$  mm.

Kutni radijus: 0,2 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,09 – 0,16 mm

**Tehnički opis**

Tip	GG
Posmak $f_z$ po zubu	0,09 – 0,16 mm
Kutni radijus	0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 070302 ER-JT
Vrsta	PR1210
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		