



Alat za vađenje vijaka s uskim žljebovima, tip: 8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082860 8
GTIN	4012929450800
Razred artikla	04D

Opis

Izvedba:

Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrcu ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

Upotreba:

Za izvrtanje slomljenih vijaka s desnim navojem (prethodno bušenje \varnothing prema tablici, okretanje izvrtča za vađenje vijka ulijevo).

Odgovara:

Čelik.

Napomena:

UNC i UNF navoj dostupni na upit.

Tehnički opis

prikladno za vijke/klinove	M33 – M45
prikladno za prirubnice cijevi (izbočine)	3/4 col
\varnothing prethodnog bušenja	20 mm
Tip	8
prikladno za	Čelik
Vrsta proizvoda	Zavrtač vijaka