

**Kutna glodača glava 90° MEC11T, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227310 40/5
GTIN	4960664437474
Razred artikla	250

Opis**Opis:**

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Tehnički opis

Ø reza D_c	40 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
maksimalna dubina reza a_p maks	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Broj oštrica Z	5
Kut uranjanja α_{maks}	0,35 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	33 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------