

Garant
SDHW 0903 AESN, CU7725, tip: ST500


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214475 ST500
GTIN	4045197319579
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

- **Specijalne okretne pločice za veće brzine rezanja i pomake.**
- **Precizno sinterirano i brušeno za najbolje kvalitete površine.**
- **Struktura od fine granulacije za veliku žilavost i otpornost na trošenje.**

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 3 \text{ mm}$.

Posmak f_z po zubu: 0,19 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,19 mm
Tip	ST500
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SDHW 0903 AESN
Vrsta	CU7725
Rezni materijal	Cermet
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	350 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	255 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	P
suho	prikladno		