



Kutna glodača glava 90° MEC11T, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227315 32/4
GTIN	4960664672936
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Prihvatni navoj M	M16
Ø reza D_c	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Broj oštrica Z	4
Interpolacija Ø D_{maks}	62 mm
Interpolacija Ø D_{min}	58 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,46 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	25 mm
Ø D_3	26 mm

Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------