



## Kutna glodača glava 90° MEC17, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227500 25/2L
GTIN	4960664396160
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.<br>Mali broj reznih oštrica.

### Tehnički opis

Duljina izboja $L_1$	36 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	120 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	15,7 mm
Ø drške $D_s$ h6	20 mm
Ø reza $D_c$	25 mm
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za $a_{\text{maks}}$	16,6 mm
Interpolacija Ø $D_{\text{maks}}$	48 mm
Interpolacija Ø $D_{\text{min}}$	43 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	0,86 stupanj
Ø $D_3$	18 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------