



Kutna glodača glava 90° MECH11, Weldon drška, Ø D / Zeff: 50/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227453 50/4
GTIN	4960664526369
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine a_e pri jednakim dubinama rezanja a_p . Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	40 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	147 mm
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308
maksimalna dubina reza $a_{p\ maks}$	64 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308
Duljina izboja L_1	75 mm
Ø reza D_c	50 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	28
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------