



Kutna glodača glava 90° MEC11T, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 50/5Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227300 50/5L
GTIN	4960664460960
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	32 mm
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Duljina izboja L_1	50 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	150 mm
Ø reza D_c	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Broj oštrica Z	5
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	43 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	98 mm
Interpolacija Ø D_{min}	94 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,27 stupanj

Ø D ₃	44 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------