



## Kutna glodača glava 90° MECH11, Cilindrična drška, Ø D / Zeff: 25/2mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 227450 25/2   |
| GTIN           | 4960664503742 |
| Razred artikla | 250           |

### Opis

#### Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine  $a_e$  pri jednakim dubinama rezanja  $a_p$ . Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.

### Tehnički opis

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Ø reza $D_c$                          | 25 mm               |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 11T308         |
| učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$      | 2                   |
| Ukupna duljina $L_{ukupno}$           | 120 mm              |
| Duljina izboja $L_1$                  | 46 mm               |
| Ø drške $D_s$ h6                      | 25 mm               |
| Vijak za izmjenjivu pločicu           | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| maksimalna dubina reza $a_p$ maks     | 37 mm               |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice      | BDMT 11T308         |
| Broj izmjenjivih okretnih pločica     | 8                   |
| Izvedba drške                         | Cilindrična drška   |
| Kut rezne oštrice $\kappa$            | 90 stupanj          |
| Primjena glodala                      | Glodanje uglova     |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Unutarnje hlađenje | da                  |
| Vrsta proizvoda    | Kutna glodača glava |

---

**Pribor**

|              |        |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229708 |
|--------------|--------|