

**Garant****SDMX 0903 AFEN, HB735, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214441 UNI
GTIN	4045197601704
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

- **Izmjenjive pločice za velike brzine rezanja i posmake.**
- **Precizno sinterirano i brušeno za najbolje kvalitete površine.**
- **Struktura od fine granulacije za veliku žilavost <B>i</B> otpornost na trošenje.**

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{p \text{ maks}} = 3 \text{ mm}$ .

**Tehnički opis**

Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SDMX 0903 AFEN
Vrsta	HB735
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	650 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		