

**Kutna glodača glava 90° MEC11T, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 227315 16/2   |
| GTIN           | 4960664672899 |
| Razred artikla | 250           |

**Opis****Opis:**

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

**Tehnički opis**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Vijak za izmjenjivu pločicu                       | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Prihvatni navoj M                                 | M8                  |
| Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$                | 25 mm               |
| maksimalna dubina reza $a_{\text{p maks}}$        | 10 mm               |
| Ø reza $D_c$                                      | 16 mm               |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice             | BD.. 11T3           |
| Broj oštrica Z                                    | 2                   |
| Interpolacija Ø $D_{\text{maks}}$                 | 30 mm               |
| Interpolacija Ø $D_{\text{min}}$                  | 26 mm               |
| Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$              | 1,27 stupanj        |
| Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$ | 9 mm                |
| Ø $D_3$   | 10 mm               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Izvedba drške       | s navojem           |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj          |
| Primjena glodala    | Glodanje uglova     |
| Primjena glodala    | Uranjanje           |
| Primjena glodala    | Cirkularno glodalo  |
| Unutarnje hlađenje  | da                  |
| Vrsta proizvoda     | Kutna glodača glava |

---

## Pribor

|              |        |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229708 |
|--------------|--------|