



Kutna glodača glava 90° MECH11, Cilindrična drška, Ø D / Zeff: 40/4mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 227450 40/4 |
| GTIN | 4960664503773 |
| Razred artikla | 250 |

Opis

Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine a_e pri jednakim dubinama rezanja a_p . Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 229708 (T8; 1,2 Nm) |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 150 mm |
| učinkovit broj oštrica Z_{eff} | 4 |
| Ø drške D_s h6 | 32 mm |
| maksimalna dubina reza a_p maks | 55 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BDMT 11T308 |
| Ø reza D_c | 40 mm |
| Duljina izboja L_1 | 64 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | BDMT 11T308 |
| Broj izmjenjivih okretnih pločica | 24 |
| Izvedba drške | Cilindrična drška |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| Primjena glodala | Glodanje uglova |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Pribor

| | |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229708 |
|--------------|--------|