



Kutna glodača glava 90° MEC11T, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 18/2Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227305 18/2L
GTIN	4960664406524
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Tehnički opis

Duljina izboja L_1	23 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ø drške D_s h6	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Ø reza D_c	18 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	68 mm
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	11 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	34 mm
Interpolacija Ø D_{min}	30 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,04 stupanj

Ø D ₃	12 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------