

**BDMT 11T304 ER-JS, PR1535, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227359 INOX
GTIN	4960664685806
Razred artikla	25A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$. Točno 90° do $a_p = 5,5$ mm.

Tehnički opis

Tip	INOX
Posmak f_z po zubu	0,07 – 0,11 mm
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T304 ER-JS
Vrsta	PR1535
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		