



## Kutna glodača glava 90° MECH11, Weldon drška, Ø D / Zeff: 32/4mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227453 32/4
GTIN	4960664526338
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine  $a_e$  pri jednakim dubinama rezanja  $a_p$ . Visoka produktivnost moguća i na manje učinkovitim strojevima.

### Tehnički opis

Ø reza $D_c$	32 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	117 mm
Duljina izboja $L_1$	55 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 11T308
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza $a_p$ maks	46 mm
Ø drške $D_s$ h6	32 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{eff}$	4
Broj izmjenjivih okretnih pločica	20
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova

Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229708
--------------	--------