

Garant

Visokoučinkovita glodača glava za navoje, Weldon drška, Stvarni Ø D / duljina slobodnog dijela L1: 16/28mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	218050 16/28
GTIN	4045197447166
Razred artikla	21R

Opis

Izvedba:

HPC glodala za navoje za **skraćanje vremena strojne obrade.**

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv **za desne i lijeve vanjske i unutarnje navoje.** Za obradu **provrti i osnovnih rupa.**

Napomena:

Glodača glava br. 218050 vel. 17/26 i 17/36 prikladna za nagibe do 2,5 mm.
Glodača glava br. 218050 vel. 30/65 prikladna za nagibe do < 5.

Tehnički opis

Djelatni Ø D	16 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	83 mm
Duljina izboja L ₁	28 mm
Vijak za fiksiranje	219926
Veličina pločice	24
Ø drške D _s	20 mm
Broj oštrica Z	2
Broj steznih utora	2
Izvedba drške	Weldon drška

Primjena kod vrste bušenja	slijepa rupa
Primjena kod vrste bušenja	prolazna rupa
Smjer rezanja	lijevo i desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

Pribor

Stezni vijak	219926
--------------	--------