



Kutna glodača glava 90° MEC17, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227500 25/2
GTIN	4960664396177
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.
Mali broj reznih oštrica.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
Duljina izboja L ₁	36 mm
maksimalna dubina reza ap maks	15,7 mm
Ø drške D ₅ h6	25 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	120 mm
Ø reza D _c	25 mm
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za α _{maks}	16,6 mm
Interpolacija Ø D _{maks}	48 mm
Interpolacija Ø D _{min}	43 mm
Kut uranjanja α _{maks}	0,86 stupanj
Ø D ₃	18 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------