

**Garant**
**GARANT Softcut® HSI, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/2mm**

**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 214853 32/2   |
| GTIN           | 4045197608680 |
| Razred artikla | 210           |

**Opis**
**Izvedba:**

Iznimno miran rad omogućuje pozitivna geometrija alata. Vrlo čvrsta izvedba rezne pločice za najveće posmake. Izmjenjive pločice učvršćuju se vijcima iznimno otpornim na smično opterećenje.

**Upotreba:**

Za izvanredne kvalitete površina. Ravno glodanje.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

**Za precizne 90° kutove odaberite  $a_p = 8$  mm.**

Da biste mogli koristiti sve **4 oštrice**, izmjenjiva pločica se mora **uvijek zakretati u navedenom smjeru (suprotno od smjera kazaljke na satu)**.

**Tehnički opis**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | SO.. 1205..           |
| maksimalna dubina reza $a_p$ maks            | 10 mm                 |
| Ø D <sub>1</sub> h6                          | 17 mm                 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) |
| Ø D <sub>2</sub>                             | 28,7 mm               |
| Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>           | 42 mm                 |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Ø reza D <sub>c</sub> | 32 mm               |
| Prihvatni navoj M     | M16                 |
| Broj oštrica Z        | 2                   |
| Serija                | Softcut®            |
| Izvedba drške         | s navojem           |
| Kut rezne oštrice κ   | 90 stupanj          |
| Primjena glodala      | Glodanje uglova     |
| Podjela oštrica       | nejednako           |
| Unutarnje hlađenje    | da                  |
| Izmjena alata         | PowerCard           |
| Vrsta proizvoda       | Kutna glodača glava |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm | 211750 3,0 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni                   | 219833     |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 5IP    | 674252 5IP |