

**Prihvat za alat oblik C2 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319117 40
GTIN	4067263237426
Razred artikla	32V

Opis**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

h_1	25 mm
Širina drške b_3	20,5 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 40
l_1	85 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm
Ø drške d_1	40 mm

b ₁	85 mm
h ₆	48 mm
h ₂	34 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata