

Garant**GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik C2 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319116 25
GTIN	4067263237990
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, **GARANT Eco** – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i **GARANT Eco** – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Širina drške b ₃	19 mm
h ₅	25 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 25
b ₂	33 mm

Ø drške d_1	25 mm
b_1	58 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_6	30 mm
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata