

Garant

GARANT Master Eco VDI prihvat za alat oblik C4 aksijalni, lijevi, Ø drške d1: 30mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319136 30
GTIN	4067263238102
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Ojačano HRC 58 ±2.
- Sve radne površine brušene.
- S kuglastim mlaznicama za prskanje.

GARANT Eco – za korištenje uz knormalne držače za tokarenje, GARANT Eco – za sustave držača za ubodno tokarenje br. 273830 – 273891 i GARANT Eco – za osnovne držače za odrezivanje br. 273651.

Upotreba:

Za ubodno tokarenje i odrezivanje.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tehnički opis

Širina drške b_3	17 mm
h_2	29 mm
b_2	35 mm
h_1	20 mm

l_1	70 mm
h_5	28 mm
h_6	38 mm
b_1	70 mm
Ø drške d_1	30 mm
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Oblik	C
Vrsta proizvoda	VDI držač alata