

HOLEX**Ormar za odjeću s kosim krovom i plastičnim nogama i trostrukom okretnom bravom, broj odjeljaka: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949633 2
GTIN	4067263642824
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Ormar za odjeću s nagnutim krovom koji sprječava polegnuće predmeta. Širina odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Vješalica za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantnim ventilacijskim otvorima i okvirom za naljepnice.

S plastičnim nogama.

Sa sigurnosnom rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirana**. Nije moguće specijalno lakiranje.

Napomena:

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Stražnja visina	2180 mm
Broj polica, fiksnih	1
za lokot	da
Kosi krov	da
Broj šipki za odjeću	1
širina	600 mm
za lokot s Ø luka do	6 mm
Broj odjeljaka	2
Širina police	298 mm
Prednja visina	1950 mm
Izvedba brave	Sigurnosni okretni zasun
korisna širina po odjeljku	240 mm
Dubina	500 mm
Težina	42 kg
korisna dubina po odjeljku	477 mm
Dubina police	477 mm
Fronte za ormar	Krilna vrata od punog lima
po polici za šešir s kosim krovom korisna visina	328 mm
Izvedba podgradnje	Čelične noge
Moguće posebno lakiranje	ne
Ventilacijski otvori na vratima	da
Standard	DIN 4547
po odjeljku za odjeću korisna visina	1420 mm
Debljina materijala	0,8 mm
Kut otvaranja vrata	110 stupanj
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću

