

HOLEX**Ormar za odjeću s kosim krovom, klupom za sjedenje i trostrukom okretnom bravom, broj odjeljaka: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	949651 2
GTIN	4067263642947
Razred artikla	92S

Opis**Izvedba:**

Ormar za odjeću s nagnutim krovom koji sprječava polegnuće predmeta. Širina odjeljka 300 mm s trajno zavarenom policom za šešire. Stalak za odjeću ima 3 pomične kuke. Vrata s dijamantrnim ventilacijskim otvorima i okvirom za naljepnice. Daske za sjedište na klupi standardno su izrađene od bukve, profila cca 60x30 mm, blanžano sa svih strana, s gornje strane zaobljeno, premazano prozirnim lakom.

Sa sigurnosnom rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

Standard:**DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svijetlo sive boje, RAL 7035, vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirana**. Okvir sjedala, crno-sivo, prevučen. Nije moguće specijalno lakiranje.

Tehnički opis

Dubina	500 mm
--------	--------

korisna dubina po odjeljku	477 mm
po polici za šušir korisna visina	328 mm
Težina	45 kg
Dubina police	477 mm
po odjeljku za odjeću korisna visina	1270 mm
Prednja visina	2120 mm
korisna širina po odjeljku	240 mm
širina	600 mm
Širina police	298 mm
Klupa za sjedenje, dubina	315 mm
Klupa za sjedenje, visina	450 mm
Stražnja visina	2350 mm
Broj odjeljaka	2
Širina klupe za sjedenje	600 mm
Kut otvaranja vrata	110 stupanj
Odabir boje	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Vrsta proizvoda	Ormar za odjeću