

**motalica za kabele čelična jezgra33N****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081106 33N
GTIN	4007123682850
Razred artikla	08B

Opis**Izvedba:**

Motalice za kabele u skladu su sa specifikacijama DGUV I 203-006 (ranije BGI 608).

Robusna motalica za kabele s čeličnim tijelom valjka od lima, s prednjim i prednjim i prednjim zaštićenim leđima.

Funkcija:

IP44: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od $\varnothing > 1$ mm, ali alate i žice treba držati podalje.

Tehnički opis

Dostupan sustav za dijagnostiku	da
IP-klasa zaštite	IP 44
Materijal kabla	Neopren
Broj utičnica	4
Duljina kabela	33 m
Materijal za kućišta	Čelik

Razred kabla	H07RN-F
Opskrba energijom	Mrežni pogon
otporno na udarac i zaštićeno od prskanja vode	Kategorija 2 (K2) prema BGI
Struktura kabla	3G1,5
Nazivna snaga, odrolano	3500 (16A) W
Vrsta proizvoda	Motalica za kabele