



## Kutna glodača glava 90° MEC17, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 125/9mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227510 125/9
GTIN	4960664473175
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.<br>Mali broj reznih oštrica.

### Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	15,7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
Ø reza D <sub>c</sub>	125 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	63 mm
Broj oštrica Z	9
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,12 stupanj
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	116,6 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	243 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	248 mm
$\varnothing D_3$	118 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------