



## Ključ kliješta Joker 6004, samopodešavajuće, VDE izolirano, Tip: M



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	813750 M
GTIN	4013288221780
Razred artikla	63F

### Opis

#### Izvedba:

- Paralelno vođene, glatke stezne čeljusti.
- Novo stupanjsko samostalno postavljanje jednostavnom primjenom šesterobridnih vijaka i matica.
- Brzo i kontinuirano zavijanje bez skidanja ključa zahvaljujući mehaničkoj funkciji račne.
- Mehanizam poluge kod stezača sprečava sklizanje i oštećenja.
- Posebno mali kut zakretanja prema natrag od samo 30° zahvaljujući primjeni prizmi širokog kuta u vilicama.

Pojedinačno testiran alat prema **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Sigurnost je povećana zaštitom od klizanja na prednjem kraju ručice. Dodatna zaštita putem klizne funkcije za beskontaktno i sigurno otvaranje neizoliranih čeljusti.

#### Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromirano.

### Tehnički opis

ukupna duljina	190 mm
Stezni raspon	13 - 16 mm
Oznaka proizvođača	6004 Joker M
Stezni raspon	1/2 – 5/8 col
Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromiran
Vrsta proizvoda	Ključ kliješta

