

**Kutna glodača glava 90° MEC17, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 160/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227510 160/12
GTIN	4960664473182
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.
Mali broj reznih oštrica.

Napomena:

Bez unutarnjeg hlađenja.

Tehnički opis

Ø reza D_c	160 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
maksimalna dubina reza a_p maks	15,7 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø prihvatne rupe	40 mm
Broj oštrica Z	12
Kut uranjanja α_{maks}	0,09 stupanj

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	151,6 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	313 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	318 mm
$\varnothing D_3$	153 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------