

**Fiber ploča Actirox AF 799 (CER), Ø 125 mm, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566448 80
GTIN	4018875584965
Razred artikla	56V

Opis**Izvedba:**

Iznimno nelomljivi, ali vrlo savitljivi vulkanizirani **filc**. Rupa 22,23 mm i križni otvor.
Tip vrha VSM Actrirox AF 799 fiber ploče **s najvišim i najagresivnijim brušenjem**. Hladan rez i dug vijek trajanja.

Vrsta zrna: **100 % geometrijski oblikovano VSM keramičko zrno**.

Upotreba:

Na kutnim brusilicama s maksimalnom obodnom brzinom od 80 m/s s brusnim tanjurima br. 566650/6670. Za **brušenje ravnih ili zaobljenih površina** s velikom **fleksibilnošću**.

Tehnički opis

Ø ploče	125 mm
Granulacija	80
Seriya	Actirox
Sredstvo za brušenje	Keramičko zrno
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika

Podloga sredstva za brušenje	Vulkanski fiber
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
Ø bušenja	22,23 mm
optimalno za materijal	Lijevano željezo
optimalno za materijal	Neželjezni i šareni materijali
optimalno za materijal	čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Fiber ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		