



Kutna glodača glava 90° MEC17, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 32/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227505 32/3
GTIN	4960664406661
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.
Mali broj reznih oštrica.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
Ø drške D_s h6	32 mm
Duljina izboja L_1	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
maksimalna dubina reza ap maks	15,7 mm
Ø reza D_c	32 mm
Broj oštrica Z	3
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	23,6 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	62 mm
Interpolacija Ø D_{min}	57 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,61 stupanj
Ø D_3	25 mm
Izvedba drške	Weldon drška

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------