



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097863 BLUE
GTIN	
Razred artikla	09W

Opis

Izvedba:

EVO 3 industrijska zaštitna kaciga kombinira odličnu zaštitu zahvaljujući snažnoj unutarnjoj ljusci, s raznim prednostima udobnosti. Traka za nošenje oko vrata pruža posebno dobro pristajanje. Sustav remena s 6 točaka može se podesiti na dubinu i osigurava maksimalnu preciznost. Bočno i stražnje prozračivanje za optimalan protok zraka unutar kućišta, smanjujući temperaturu kacige za prosječno 2-3 stupnjeva. Isporučuje se s udobnom funkcionalnom trenerskom trakom Chamlon. Prosječna duljina štita. S velikim područjem ispisa za logotipe i oznake. Pojas sa 6 točaka s okretnim zatvaračem. Integrirani ventilacijski sustav

Standard:

DIN EN 397

Tehnički opis

Veličina	53 - 64 cm
Boja	plavo
Podešavanje širine	Zatvaranje okretanjem
Težina	372 g
Svojstva kacige	Zaštita od prskanja tekućeg metala
Svojstva kacige	Zaštitno djelovanje do -30 °C

Materijal kacige	HDPE
Standard	DIN EN 397
Vrsta proizvoda	Zaštitna kaciga