



## Kutna glodača glava 90° MEC17, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227515 25/2
GTIN	4960664672943
Razred artikla	250

### Opis

#### Izvedba:

Dugačke rezne oštrice omogućuju iznimno velike dubine rezanja.<br>Mali broj reznih oštrica.

### Tehnički opis

Prihvatni navoj M	M12
Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	15,7 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	35 mm
Broj oštrica Z	2
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	48 mm
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	43 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	0,86 stupanj
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	16,6 mm
Ø D <sub>3</sub>	18 mm
Izvedba drške	s navojem

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------