

**KERN****Precizna vaga, tip 572, maks. područje vaganja: 3010g**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	479521 3010
GTIN	4045761356870
Razred artikla	47D

## Opis

### Izvedba:

- **Otporno metalno kućište.**
- **Jednostavne upute za korištenje.**
- **Moguće prebacivanje s mrežnog na baterijski rad.**
- **Jedinice vaganja (npr. težina vijka) mogu se po volji programirati.**
- **Program za kalibriranje CAL: za podešavanja točnosti (zato potrebni vanjski teret na upit).**
- **Brojanje komada: referentni broj komada po izboru 1, 5, 10, 20 komada. Prebacivanje prikaza s broja na masu.**
- **Receptura: odvojena memorija za masu posude i sastojaka (neto ukupno).**
- **CORE Universal Port (KUP) (OSNOVNI univerzalni priključak (KUP)): Omogućava povezivanje vanjskog KUP adaptera sučelja-a, npr. RS-232 ili USB, za razmjenu podataka i naredbi za upravljanje, bez napora prilikom instalacije.**

### Dio isporuke:

Uključuje mrežni adapter 230 V / 50 Hz, zaštitni poklopac.

### Dodatni pribor:

Vanjska baterija, podatkovni kabel, pisač, adapter sučelja kao što je RS-232, USB na zahtjev.

## Tehnički opis

Visina	85 mm
Neto težina	2,3 kg
Oznaka proizvođača	572
Minimalna težina po komadu	0,1 g
Očitavanje	0,01 g
širina	180 mm
Linearnost	±0,05 g
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
maksimalno područje vaganja	0 - 3010 g
Mogućnost reduciranja	0,02 g
Dimenzija ploče za vaganje	Ø 150 mm
Vrijeme prijelazne pojave	3 s
Dubina	310 mm
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Precizna vaga