



## Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem, Ø 12 mm, Ø stezanja D1: 4mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302145 4
GTIN	4060576155272
Razred artikla	33T

### Opis

#### Izvedba:

Schunk GZB-S redukcijski adapter.

S prorezima za rashladne kanale.

#### Upotreba:

- Za bušenje, struganje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Najviši mogući okretni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije  $\pm 5 \mu\text{m}$  (sistemska preciznost kod  $3 \times D$ ).
- Preciznost rotacije  $\pm 2 \mu\text{m}$  (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

#### Odgovara:

Hidraulička stezna glava sa **steznim Ø 20 mm**.

### Tehnički opis

Ukupna duljina	52,5 mm
Ø D	12 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 12 mm
Točnost rotacije sustava	5 $\mu\text{m}$
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura

