

**Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem, Ø 12 mm, Ø stezanja D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302145 8
GTIN	4060576155241
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Schunk GZB-S redukcijski adapter.

S prorezima za rashladne kanale.

Upotreba:

- **Za bušenje, struganje, glodanje i oštrenje alata.**
- **Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.**
- **Najviši mogući okretni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.**
- **Preciznost rotacije $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemska preciznost kod $3 \times D$).**
- **Preciznost rotacije $\pm 2 \mu\text{m}$ (za redukcijski adapter).**
- **Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.**

Odgovara:

Hidraulička stezna glava sa **steznim Ø 20 mm.**

Tehnički opis

Ukupna duljina	52,5 mm
Ø D	12 mm
Stezni Ø D ₁	8 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 12 mm
Točnost rotacije sustava	5 μm
Vrsta proizvoda	Redukcijska čahura

