

**Redukcijska čahura s prorezom s hlađenjem, Ø 32 mm, Ø stezanja D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 302177 8 |
| GTIN | 4060576155081 |
| Razred artikla | 33T |

Opis**Izvedba:**

S prorezima za rashladne kanale.

Upotreba:

- Za bušenje, struganje, glodanje i oštrenje alata.
- Najveća fleksibilnost zahvaljujući redukciji promjera stezne glave.
- Najviši mogući okretni moment jamči veći volumen rezanja od izravnog napona.
- Preciznost rotacije $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemska preciznost kod $3 \times D$).
- Preciznost rotacije $\pm 2 \mu\text{m}$ (za redukcijski adapter).
- Primjenjivo u svim komercijalno dostupnim hidrauličnim steznim glavama.

Odgovara:

Hidraulička stezna glava **sa steznim Ø 32 mm.**

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Ø D | 32 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 8 mm |
| Ukupna duljina | 62,5 mm |
| Atribut imena proizvođača | Ø 32 mm |
| Točnost rotacije sustava | 5 μm |
| Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |

