



Ravna brusilica Baterija, Tip: 71230661



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077259 71230661
GTIN	4014586897172
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- **Otporna i učinkovita aku ravna brusilica.**
- **Motor bez četkica koji ne iziskuje održavanje s inovativnim rashladnim rebrima za optimalno hlađenje, uključujući nadzor temperature.**
- **Idealan za svaku primjenu. Optimalan broj okretaja, usklađen s brojnim sredstvima za brušenje i materijalima pomoću bezstupanjskog, elektronskog predodabira broja okretaja.**

Dugi vretenasti vrat. Dugi, tanki vrat omogućuje duboko uranjanje u obratke (npr. unutarnje brušenje cijevi).

Dio isporuke:

Uključujući steznu čahuru Ø 6 mm, po 1× viljuškasti ključ SW13 i SW17, transportni kofer. **Bez baterije i punjača.**

Napomena:

Ravne se brusilice smiju koristiti kod vrha glodalice do Ø 12 mm.

Odgovarajuće baterije pronaći ćete pod br. 073856 – 073858 ili starter setove pod br. 073863 – 073867.

Tehnički opis

maksimalni Ø steznih kliješta	8 mm
Napon baterije	18 V

Broj sadržanih baterija	0
Oznaka proizvođača	AGSZ 18-90 LBL AS
Raspon broja okretaja	2900 - 9000 min ⁻¹
Opskrba energijom	Baterijski pogon
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Težina	1,6 kg
Elektroničko namještanje broja okretaja	da
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 18 V
Pakiranje	Sistemski kofer (L-Boxx)
Vrsta proizvoda	Ravna brusilica